


Thermobindemaschine

GOP easiTherm TH-50

Mit der easiTherm Thermobindemaschine sind Bindungen von bis zu 50 mm möglich. Dabei spielt die Grammaturn des Papiers keine Rolle. Die PTC-Keramikheizung ermöglicht Ihnen ein sicheres, zuverlässiges und nachhaltiges Arbeiten. Dank der CPU-Programmsteuerung ist die Maschine im Stande eine intelligente, elektronische Bindung vorzunehmen. Sie haben drei verschiedene Einstellmöglichkeiten, um die Temperatur stets im Griff zu haben. Der easiTherm verfügt zusätzlich über ein Kühlfach, um Ihre Bindung noch schneller fertigzustellen.



Artikel-Nr.: 023864



Technische Daten

GOP easiTherm



Artikel-Nr.: 023864

Max. Bindung	50 mm
Temperaturstufen	3
Kühlfach	Ja
Bindezeit	1 bis 3 Minuten, je nach Dicke
Max. Bindungsbreite	320 mm
Max. Blattanzahl	500
Abmessung	380 x 225 x 170 mm
Gewicht	4.1 kg
Stromversorgung	220/240V 0.5A

Dokumentdicke und Bindekapazitäten

Cover Stärke	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm	18 mm
Bindekapazität	< 8	< 15	< 25	< 35	< 50	< 70	< 85	< 100	< 130	< 160
Cover Stärke	20 mm	22 mm	24 mm	27 mm	30 mm	33 mm	36 mm	40 mm	45 mm	50 mm
Bindekapazität	< 180	< 200	< 220	< 250	< 280	< 320	< 350	< 380	< 430	< 500

Verbrauchsmaterial

GOP easiBind

A4 Leinenprägung schwarz
matt, 240g/m², 100 Stk.



Artikel-Nr.: 012396

GOP easiBind

A4 Leinenprägung weiss
matt, 240g/m², 100 Stk.



Artikel-Nr.: 012269

Weitere Verbrauchsmaterialien finden Sie unter: www.gop.ch