

Prüfzeugnis technische Merkmale

Fensterdichtband FA-D Weiß

Technische Daten	Prüfnormen	
Folienzusammensetzung	Kombination aus PES + PP	
Reißkraft MD	EN 12311-1	290 N/50 mm
Reißkraft CD	EN 12311-1	31 N/50 mm
Dehnung MD	EN 12311-1	19 %
Dehnung CD	EN 12311-1	130 %
Gewicht	EN 1849-2	130 g/m ²
Dicke	EN 1849-2	0,37 mm
Maximale zulässige Gesamtverformung	5% im Bereich der nicht verklebten Bandbreite, ansonsten ist eine Dehnungsreserve einzuplanen	
Luftdichtheit	EN 1026	$a_n \leq 0,1$
Widerstand gegen Wasserdurchgang	EN 13984 / EN 1928	W1 Wassersäule > 2.000 mm
sd Wert	EN 1931 / EN 12572	0,04 m
Brandverhalten	EN ISO 11925-2: 2010	Klasse E
UV Stabilität / Witterungsbeständigkeit	3 Monate	
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis + 80°C	
Verarbeitungstemperatur	+ 5°C bis 40°C	
Lagerfähigkeit	12 Monate, trocken, Frostfrei, im Originalgebinde	

Die Angaben geben wir nach besten Gewissen und beruhen auf unseren Produktionskontrollen sowie akkreditierten Prüfinstituten.