

Kupferbänder



Mit elektrisch leitfähigem Kleber
Lötbar

Technische Daten

| | |
|--------------------------|------------------|
| Basismaterial: | Walzkupferfolie |
| Dicke: | ca. 40 µm |
| Dicke (inkl. Kleber): | ca. 65 µm |
| Kleberart: | leitend |
| Klebekraft: | 9 N/25mm |
| Oberflächenwiderstand: | < 0,5 Ohm/square |
| Temperaturbeständigkeit: | max. 80° C |

RCU-Serie

| Breite | Rollenlänge | Artikelnr. |
|--------|-------------|--------------|
| 6mm | 33m | RCU-6xR33-C |
| 10mm | 33m | RCU-10xR33-C |
| 15mm | 33m | RCU-15xR33-C |
| 20mm | 33m | RCU-20xR33-C |
| 25mm | 33m | RCU-25xR33-C |
| 50mm | 33m | RCU-50xR33-C |