

**ASSMANN Datatransfer Verlängerungskabel, D-Sub25/St - D-Sub25/Bu** AK-610201-030-E 4016032301202



**Datatransfer Verlängerungskabel, D-Sub25  
St/Bu, 3.0m, Seriell/Parallel, vergossen, be**

**Ermöglicht eine sichere und stabile Verbindung**

- 1 Anschluss 1: DSUB, 25-pin, Stecker
- 1 Anschluss 2: DSUB, 25-pin, Buchse
- 1 Belegung: 1:1
- 1 Haube: vergossen
- 1 Schirmung: einfache Schirmung
- 1 AWG: 28
- 1 Adern Material: CU
- 1 Kontaktoberfläche: vernickelt
- 1 Kabeltyp: 25-adrig
- 1 Länge: 3 m
- 1 Farbe Kabel: beige
- 1 Farbe Anschlüsse: beige
- 1 Verpackung: Polybag
- 1 Sortiment: Serielle und Parallele Adapter

**ASSMANN Datatransfer Verlängerungskabel, D-Sub25/St - D-Sub25/Bu** AK-610201-030-E 4016032301202

→ **Logistik**

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	40	16,40	46,00	31,00	25,50	36363,00
Innen-VPE	10	4,10	36,00	36,00	13,00	16848,00
Einzel-VPE	1	0,41	27,00	15,00	5,00	2025,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,30	15,50	15,00	4,50	1046,25

