



KBnd, MetHak, 11,8L, LS, Nyl, nat, PK50

BT3LH-L

Dome-Top™-Barb-Ty-Kabelbinder, leicht-schwerer Querschnitt, 11,8 (300mm) Länge, Nylon 6.6, natur, Standardverpackung.

Spezifikationen

Produkttyp	Kabelbinder
Zweitmarke	Gewölbte Kuppe
Farbe	Natur
Umgebung	Plenum
Material	Nylon 6.6
Gesamtlänge (Zoll)	11.8
Gesamtlänge (mm)	300
Gehäusebreite (Zoll)	0.275
Gehäusebreite (mm)	7
Gehäusestärke (Zoll)	0.065
Gehäusestärke (mm)	1.7
Max. Bündeldurchmesser (Zoll)	3
Max. Bündeldurchmesser (mm)	76
Min. Bündeldurchmesser (Zoll)	0.19
Min. Bündeldurchmesser (mm)	4.8
Min. Schleifzugfestigkeit (N)	534
Min. Schleifzugfestigkeit (lb)	120
Maximale Betriebstemperatur (°C)	85
Maximale Betriebstemperatur (°F)	185
Min. Betriebstemperatur (°C)	-60
Min. Betriebstemperatur (°F)	-76
Min. Installationstemperatur (°C)	-20
Min. Installationstemperatur (°F)	-4
Erfüllte Normen	UL 62275 (File E56854), CSA-C22.2 No. 62275, 11130200, NRC 10CFR50, QPL-AS23190, CSA Certified, RoHS Compliant
Zur Verwendung mit	GTH-E, GS4H-E, GS4EH-E, PTH, STH2, ST3EH
Anwendung	General

Verpackungsdetail

UPC	07498341262
Std. Pck. Mg.	50
Std. Pck. Vol. (cf)	0.0556
Std. Abr. Mg.	500
Std. Abr. Vol. (cf)	0.5563