

Produktdatenblatt

Spezifikationen



LED Strahler Mureva 20W/2000lm /4000k / IP65 / IK05 / Kabel: 0,5m

IMT47208

EAN Code : 3606489903084

Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------|---|
| Baureihe | Mureva |
| Produktserie | Mureva-Lichter |
| Produkt oder Komponententyp | Floodlight |
| Geräteanwendung | Lagerhäuser und Parkgaragen Wohnanlage Unterstützung von Mediengeräten Öffentliche Bereiche Sichere Beleuchtung Stadien und Arenen |

Zusatzmerkmale

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Installationstyp | Außeneinsatz |
| Gesamte Systemleistung | 20 W |
| Lichtquelle | LED |
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung | 230 V AC |
| Leistungsfaktor | 0,7 |
| Farbwiedergabeindex | Ra=80 |
| Lichtfluss | 2000 lm |
| Lampenlebensdauer | 50000 h |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbton | Schwarz |
| Elektrische Isolierungsklasse | KlasseF |
| Strahlwinkel | 110 ° |
| Form | Rechteckig |
| Höhe | 163,4 mm |
| Breite | 121,4 mm |
| Tiefe | 26,0 mm |
| Produktgewicht | 530 g |

Montage

| | |
|-------------------|------------|
| Umweltbedingungen | Wetterfest |
|-------------------|------------|

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schutzart (IK) | IK05 |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -30...45 °C |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|------------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 17,2 cm |
| VPE 1 Breite | 17,2 cm |
| VPE 1 Länge | 17,2 cm |
| VPE 1 Gewicht | 560 g |
| VPE 2 Art | S03 |
| VPE 2 Menge | 20 |
| VPE 2 Höhe | 30 cm |
| VPE 2 Breite | 30 cm |
| VPE 2 Länge | 40 cm |
| VPE 2 Gewicht | 11,641 kg |
| VPE 3 Art | P12 |
| VPE 3 Menge | 320 |
| VPE 3 Höhe | 75 cm |
| VPE 3 Breite | 80 cm |
| VPE 3 Länge | 120 cm |
| VPE 3 Gewicht | 198,256 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| Frei von REACH-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform EU-RoHS-Deklaration |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information. |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Circular Economy-Eignung | Entsorgungsinformationen |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 3 years |
|----------|---------|

Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)