


## HGSM 25-E Pack

Kabelverschraubung, Edelstahl



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Material Kabelverschraubung</b>    | Edelstahl A2 (1.4305)         |
| <b>Material Dichtung</b>              | EPDM                          |
| <b>Einsatztemp. min</b>               | -40 °C                        |
| <b>Einsatztemp. max</b>               | 120 °C                        |
| <b>Einsatztemp. kurzzeitig</b>        | 140 °C                        |
| <b>Schutzart</b>                      | IP 68, 5 bar 30 min, IP 69K   |
| <b>Gewindeart</b>                     | M                             |
| <b>Durchmesser Anschlussgewinde D</b> | 25                            |
| <b>Steigung</b>                       | 0,75                          |
| <b>Durchmesser Kabel max</b>          | 16 mm                         |
| <b>Durchmesser Kabel min</b>          | 4 mm                          |
| <b>Schlüsselweite SW1</b>             | 21 mm                         |
| <b>Schlüsselweite SW2</b>             | 30 mm                         |
| <b>Eckmaß E1</b>                      | 23 mm                         |
| <b>Eckmaß E2</b>                      | 33 mm                         |
| <b>LxWxS (max)</b>                    | 23x25x5,5                     |
| <b>BxL</b>                            | 30x8                          |
| <b>Gesamtlänge TL</b>                 | 19,5 mm - 27,5 mm             |
| <b>Hinweis</b>                        | - Inkl. Dichtung, Gegenmutter |
| <b>WISKA-Bestellnr.</b>               | 10101856                      |
| <b>Typ</b>                            | HGSM 25-E Pack                |
| <b>Verpackungseinheit</b>             | 1                             |
| <b>ETIM-Klasse</b>                    | EC000441                      |

01.06.2015