



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	215
Erforderlicher Einbau-Durchmesser	230 mm
Hub	155 mm
Max. Höhe ausgefahren	230 mm
Max. Kippwinkel	30 deg
Max. Versatz	20 mm
Min. Einbauhöhe	75 mm
Funktionsweise	einfachwirkend
Betriebsdruck	0 ... 8 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-40 ... 70 °C
Rückstellkraft	200 N
Produktgewicht	2.300 g
Befestigungsart	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss	G3/4
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Balg	NR/BR
Werkstoff Gehäuse	Stahl verzinkt