

Festo AG & Co. KG

3580505

## Anschlussplatte VABS-S7-RB-B-G14-V14-A

[Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!](#)

### Festo Datenblatt

<b>Merkmal</b>	<b>Eigenschaft</b>
Einbaulage	beliebig
Steuerluftversorgung	extern intern
Betriebsdruck	0 - 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-::-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Schutzart	IP65
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Anschluss Steuerluft 12	G1/4
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	Flansch 1/4 NAMUR Anschlussbild
Pneumatischer Anschluss 3	G1/4
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium emataliert
Werkstoff Dichtungen	NBR

© 2018 Festo AG & Co. KG