



## IB-2217aStS Wechselrahmen für 2,5" (6,35 cm) SATA HDD und SSD

### Hauptmerkmale

- Aluminium Fronttür mit Schloss
- Federung für 6 bis 9,5 mm Festplattenhöhe
- Anti-Vibrations-Schutz bis zu 3g Stoßresistenz
- Stabiler Metall Rahmen
- Schneller Festplatteneinbau und Wechsel ohne Träger
- 2,5" SATA Festplatte (9,5 mm Höhe) in einem 3,5" Einschub
- Unterstützt SATA III 6 Gbit/s
- Unterstützt Hot Swap



### Schneller booten


Wem es zu lange dauert, seinen Rechner von der Festplatte zu starten, findet die Alternative im Blitzstart einer SSD. ICY BOX IB-2217 ist der passende Wechselrahmen für eine SSD (oder 2,5" Festplatte).

### Technische Daten

Modell	IB-2217aStS	Benötigter Platz	1x 3,5"
Artikel Nr.	20929	Hot Swap	Ja
EAN Code	4250078162490	Plug & Play	Nein
Marke	ICY BOX	Host-Anschluss	1x SATA Strom-Verbindung 15Pin 1x SATA Daten-Verbindung 7Pin
Artikel Text	2,5" SATA Festplatten oder SSD in einem 3,5" Einbauschacht	Übertr.geschwindigkeit	Bis zu 6 Gbit/s
Farbe	Schwarz	Betriebssystem	Betriebssystemunabhängig
Material	Edelstahl / Kunststoff/ Aluminium	LED	Strom/Festplattenzugriff
Festplattengröße	2,5"	Schloss	Ja
Festplattenhöhe	Bis zu 9,5 mm	Ein-/Ausschalter	Nein
Festplattenanschluss	1x SATA I/II/III	Lüfter	Nein
Festplattenkapazität	Keine Kapazitätsbeschränkung	Stromversorgung	15 pin SATA Stromanschluss




Frontansicht



Schloss      Entriegelung      LED

Rückansicht



SATA Strom-Verbindung 15Pin      LED Verbindung 4Pin  
SATA Daten-Verbindung 7Pin

Verpackungsinhalt: 1x IB-2217aStS, 1x SATA Kabel, 1x Strom- und LED Kabel, 4x Schrauben, 1x Festplattenschutzfolie, 1x Handbuch, 2x Schlüssel

#### Logistische Daten

Verpackungseinheit:	32 Stk./Karton	Abmessung / Karton:	440x360x285 mm	Importzolltarif:	84733080
Gesamtgewicht:	13,2 kg/Karton	Abmessung (mit Verp.):	51x172x126 mm		
Bruttogewicht (mit Verp.):	0,342 kg	Abmessung von Artikel:	25x135x102 mm		
Nettogewicht:	0,180 kg	Ursprungsland:	China		