

## LISTA

### Rollladenschrank

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 580 mm, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, 1 Schublade(n), verschließbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035  
Lichtgrau

Artikelnummer: 177381



 LISTA



### LISTA Rollladenschrank

Rollladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 580 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Rollladentür
- 4 Ebene(n) mit Stahlboden
- 2 Böden ausziehbar
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- 1 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 1x95 mm
- Traglast je Schublade 50 kg
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Traglast je Auszugsboden 50 kg
- verschließbar mit Zylinderschloss
- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035  
Lichtgrau
- Ebenen verzinkt/mit Pulverbeschichtung

Möbeltyp	Schrank	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Schranktyp	Werkstattsschrank	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Türtyp	Rollladentür	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Höhe	1950 mm	Schließsystem	Zylinderschloss
Breite	1000 mm	Unterbau	Sockel
Tiefe	580 mm	Material	Stahl
Schrank Ausstattung	Böden, Auszugböden, Schubladen	Oberfläche Boden	verzinkt/mit Pulverbeschichtung
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Höhenverstellraster Schublade	25 mm
Schubladen Anzahl	1 Stück	abschließbar	ja
Schubladen Anzahl x Höhe	1x95 mm	Mitteltrennwand	nein
Schubladentraglast	50 kg	Gewicht	74 kg
Traglast Auszug	50 kg		