

## fahrbarer Streugutbehälter

Inhalt 240 l, Höhe x Breite x Tiefe 1075 x 580 x 730 mm, Aus Hochdruck-Polyethylen, Behälter grün, Deckel grün, Wände mit Entnahmeöffnung, Unterbau 2 Räder mit Vollgummi-Bereifung



Artikelnummer: 227991

## Fahrbarer Streugutbehälter

### mit Entnahmeöffnung

fahrbarer Streugutbehälter

- Geeignet für Schüttgüter aller Art
- Beständig gegen Chemikalien, UV-Strahlung, Temperaturschwankungen und Witterungseinflüsse
- Inhalt 240 l
- Höhe x Breite x Tiefe 1075 x 580 x 730 mm
- Aus Hochdruck-Polyethylen
- Ausgestattet mit Klappdeckel
- Deckel abschließbar
- Behälter grün, Deckel grün
- Wände mit Entnahmeöffnung
- Unterbau 2 Räder mit Vollgummi-Bereifung
- mit Aufnahmekammleiste für leichten Transport

## Technische Details

Außeneinrichtung	Winterdienst	Deckeltyp	Klappdeckel
Winterdienst	Streugut-Handling	Deckel Funktion	abschließbar
Behältertyp	fahrbarer Streugutbehälter	Farbe Deckel	grün
geeignet für (Produkt/Material)	Schüttgüter aller Art	Wand Ausstattung	Entnahmeöffnung

Inhalt	240 l	Beständigkeit	Chemikalien, Witterung
Höhe	1075 mm	Unterbau	2 Räder
Breite	580 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Räder
Tiefe	730 mm	Bereifung	Vollgummi
Material	Hochdruck-Polyethylen	Transportausstattung	Aufnahmekammleiste
Farbe	grün	Gewicht	14,5 kg
Deckel	ja		