

C+P

Z-Garderobenschrank

Classic Plus

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 800 x 500 mm, 4 Abteil(e), Abteil Breite 200 / 400 mm, Verschießbar mit Zylinderschloss, Unterbau Kunststoff-Füße, Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Einbrennlackierung in RAL3020 Verkehrsrot

Artikelnummer: 259494

Classic+



Z-Garderobenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 800 x 500 mm
- 4 Abteil(e)
- Abteil Breite 200 / 400 mm
- Türanschlag beidseitig
- Türöffnungswinkel 110 °
- Je Abteil eine Kleiderstange mit 3 verdrehsicheren Doppelschiebehaken
- Flügeltür mit Etikettenrahmen und Lüftungsschlitzen
- einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
- Jede Tür ist serienmäßig mit einer Anschlagdämpfung ausgestattet
- Hohe Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch Materialerhöhung an den entscheidenden Stellen und der raffinierten BIONIC Steel

Frame-Struktur aus Faltungen, Streben und Zwischenräumen

- Verschließbar mit Zylinderschloss
- Zusätzliche Lüftungsöffnung im Korpus
- Unterbau Kunststoff-Füße
- Konstruktion aus Stahl, stabil verschweißt
- Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Einbrennlackierung in RAL3020 Verkehrsrot
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- Aufbruchgeschützt gemäß Stufe B nach DIN 4547-2
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

geeignet für (Anwendung)	Raumsparlösung	Oberfläche Front	einbrennlackiert
Möbeltyp	Schrank	Schrank Ausstattung	Kleiderstange, Haken
Schranktyp	Spind	Kleiderstange	ja
Abteile	4 Stück	Kleiderhaken Anzahl	3 Stück
Höhe	1950 mm	Türtyp	Flügeltür mit Belüftung
Breite	800 mm	Türanschlag	beidseitig
Tiefe	500 mm	Tür Ausführung	einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Abteillbreite	200-400 mm	Türöffnungswinkel	110 °
Unterbau	Füße	Aufstellung/Montage	Wand
Höhe Unterbau	100 mm	Anlieferung	fertig montiert
abschließbar	ja	Garantie	10 Jahre
Schließsystem	Zylinderschloss	Farbe Unterbau	lichtgrau // RAL7035
Material	Stahl	Belüftung	Korpus und Front
Material Verarbeitung	verschweißt	Stabilität / Aussteifung / Verst	Faltung, Streben
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	Türdämpfung	ja
Farbe Front	verkehrsrot // RAL3020	Norm	Stufe B nach DIN 4547-2 Aufbruchgeschützt
Oberfläche Korpus	einbrennlackiert	Gewicht	42,8 kg

Zubehör

271458		Schrägdach-Aufsatz für Garderoben- oder Schließfachschrank, Für Schrankbreite 800 mm, Höhe 230 mm, aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
272047		Schrägdach-Aufsatz für Garderoben- oder Schließfachschrank, Für Schrankbreite 800 mm, Höhe 230 mm, Aus Stahl mit Einbrennlackierung
272050		Türöffnungsbegrenzer 90°, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Aus Stahl
272051		Spiegel, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Höhe x Breite 110 x 90 mm, Aus Glas
272052		Kleiderbügel, Für Garderobenschrank, mit Spezialaufhängung, Aus Hartholz mit Lackierung in schwarz

272054		Etikettenrahmen, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Aus Kunststoff
272058		Nivellierfüße für Spinde mit Füßen oder Sockel
272063		Safe-O-Mat, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, für 1- oder 2-Euro-Münzen
272064		Tür-Kratz-Schutz, Für Zylinderschloss, Aus Kunststoff
272065		Nummernschild, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Höhe x Breite 30 x 50 mm, Aus Edelstahl
272067		Nummernschild, Für Zylinderschloss, Rückseite selbstklebend, Höhe x Breite 79 x 45 mm, Aus Kunststoff