

HSM SECURIO P44I

3,9mm

HSM®



Artikelnummer	1870121	Geräuschpegel (Leerlauf)	55 dB
EAN Code	4026631058421	eclass 5.1	24320704
Schnittgut		UN/SPSC	44101603
Schnittart	Streifenschnitt	Leistungsaufnahme des Motors	1900 W
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	P-2 O-2 T-2 E-2	Spannung	230 V
Schnittbreite	3,9 mm	Frequenz	50 Hz
Partikellänge	mm	Tiefe	592 mm
Schnittleistung (80g/m ²)	61-63 Blatt	Breite	700 mm
Eingabebreite	400 mm	Höhe	1105 mm
Behälter-/Auffangvolumen	205 l	Gewicht	105 kg
Schnittgeschwindigkeit	85 mm/s	Farbe	weiss

Technische und optische Modifikationen vorbehalten.

Der Top-Aktenvernichter der HSM SECURIO Linie mit IntelligentDrive und Touchdisplay. Dieses Kraftpaket mit 205 Litern Auffangvolumen verarbeitet zuverlässig große Papiermengen und ist damit bestens geeignet für Abteilungen.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie.
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl mit lebenslanger Garantie.
- Innovatives Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive bietet die Betriebsmodi Silent, Standard und Performance für eine effiziente und komfortable Datenvernichtung.
- Intuitive Bedienung und Menüführung über das hochauflösende Touchdisplay.
- Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb.
- Sehr energiesparend durch Stand-by und Abschaltautomatik.
- Intelligente Behebung von Papierstau. Das Gerät erkennt frühzeitig ob zu viel Papier zugeführt wurde und reagiert selbständig.
- Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab.