

CLIP top

Montageplatten





CLIP top



Kreuzmontageplatte



- Material: Stahl, vernickelt
- Preßmontage mit angeschraubten Dübeln
- Mit Höhenverstellung ± 3 mm



H Höhe

min 11.5

* Zusätzliche Schraube bei Weitwinkelscharnieren

61.01

MZM.0061.01



Distanz	Höhe	Art.-Nr.
0 mm	8.5 mm	174L6100.05
3 mm	11.5 mm	174L6130.05



Winkelkeil +5°



- Winkelkeil +5°
- Material: Zink, vernickelt
- Passend für Montageplatten:
173H71X0
175H71X0
175H91X0
- Montage mit Spanplattenschrauben $\varnothing 3.5$ und $\varnothing 4$ mm



D Distanz



Distanz	Art.-Nr.
0.8 mm	171A5010
3 mm	171A5040
6 mm	171A5070



Winkelkeil -5°



- Winkelkeil -5°
- Material: Zink, vernickelt
- Passend für Montageplatten:
173H71X0
175H71X0
175H91X0
- Montage mit Spanplattenschrauben $\varnothing 3.5$ und $\varnothing 4$ mm



D Distanz

Distanz	Art.-Nr.
6 mm	171A5500