


LED-Standleuchte MAULjet, dimmbar



- **Stufenlos einstellbarer Dimmer je nach Tätigkeit und individuellen Bedürfnissen**
- **Leistungsstarkes direktes Licht für die Arbeitsfläche und indirektes für die Raumbeleuchtung**
- **Unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis**
- **Abstrahlung nach oben 65 % und nach unten 35 %**
- **Extrem sparsam: Moderne LED-Technik**
- **Steht nicht im Weg: Ausgeschnittene Fußplatte kann um ein Tischbein herum positioniert werden**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Langer Leuchtenkopf aus Aluminium für schattenarmes Licht von oben, sanfte Ablendung des Lichts durch Diffusormaterial
- Stabil: Säule aus Aluminium, Standfuß aus Stahl mit Fußgleitern
- Leuchtenkopf geschlossen
- Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar
- Schweiz: Auch erhältlich mit Adapter. Bitte Art.-Nr. ergänzen mit dem Kürzel .CH

Beleuchtungsstärke Leuchte:	Nach oben: 1540 Lux bei 85 cm Abstand, 940 Lux bei 110 cm Abstand - Nach unten: 1080 Lux bei 85 cm Abstand, 660 Lux bei 110 cm Abstand
Farbtemperatur je Lichtquelle:	Nach unten: 4000 Kelvin (neutralweiß), Nach oben: 4000 Kelvin (neutralweiß)
Anzahl Lichtquellen:	2
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle:	E (Spektrum A bis G), D (Spektrum A bis G)
Gewichteter Energieverbrauch je Lichtquelle:	21 kWh/1000 h, 21 kWh/1000 h
Lebensdauer je Lichtquelle (L70B50):	50000 h, 50000 h
Nutzlichtstrom je Lichtquelle:	2617 Lumen, 3218 Lumen
Fuß:	Standfuß
Material:	Säule: Aluminium - Standfuß: Stahl - Fuß: Fußgleiter
Maße:	Höhe: 195 cm - Säule: 2,8x4,7 cm - Kopf: 95x9,8x3,7 cm - Fuß: 50x22,5x7 cm
Position Schalter:	Leuchtenkopf

- Von jedem als angenehm empfunden: Kombinierte Arbeitsplatzbeleuchtung mit direktem und indirektem Licht, effizient und ausgewogen
- Hohe Lichtqualität, unabhängig von natürlicher oder künstlicher Umgebungsbeleuchtung
- Individuelle Einstellung der Raum- und Arbeitsplatzbeleuchtung nach den Bedürfnissen des Einzelnen und dessen Tätigkeiten
- Keine störenden Nebengeräusche & kein Flimmern, das Licht startet sofort und flackerfrei

- Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL: Keine Leuchte oder Lampe wird in unser Programm aufgenommen, wenn sie nicht intensive Tests bestanden hat. Unser Team aus den Bereichen optischer, elektronischer und mechanischer Entwicklung sowie der Fertigungstechnik gewährleistet die Sicherheit der LED-Standleuchte MAULjet, dimmbar
- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	VE.	Packungsmaße/cm/VE	Gewicht (kg)
825 75 02	weiß	4002390081245	94052040	1,80 m	I Schutzkontaktstecker	1 St.	120,5 x 32 x 13	9,371 kg
825 75 95	silber	4002390081252	94052040	1,80 m	I Schutzkontaktstecker	1 St.	120,5 x 32 x 13	9,371 kg