

Artikelnummer: 125065

Kurzbeschreibung: Plateauwagens met 2 buisbeugels, L 1000 x B 700 mm

Langbeschreibung: Plateauwagen, met 2 buisbeugels, L 1000 x B 700 mm of L 1200 x B 800 mm, tot 600 kg: De plateauwagen is uitgerust met twee buisbeugels, de stabiele frameconstructie heeft een draagvermogen tot 600 kg en bestaat uit gelaste vierkante buis. Een plaat op houtbasis met een geplastificeerd oppervlak is hierin verzonken. De plateauwagen heeft twee zwenkwielen met remmen voor het transport. De TPE-wielen zorgen voor een soepel verloop op alle vloerbedekkingen. De wagen is voorzien van een hoogwaardige poedercoating en afgewerkt in blauw (RAL 5010). De hoogte van de beugel is 600 mm, zeven insteekuitvoeringen zijn mogelijk. Wij bieden u de wagen aan in 1000 mm lengte en 700 mm breedte of 1200 mm lengte en 800 mm breedte. Meer details: Met 2 buisbeugels Robuuste frameconstructie van gelaste vierkante buis Een plaat op houtbasis met een geplastificeerd oppervlak is hierin verzonken. De wagens zijn voorzien van 2 zwenkwielen met rem en 2 vaste wielen (ø 200 x B 50 mm) met TPE-wielen, die zorgen voor een rustig verloop alle vloeren. Hoogwaardige poedercoating in blauw (RAL 5010) Draagvermogen: 600 kg (voor beide maten) Beugelhoogte: 600 mm 7 insteekuitvoeringen Afmetingen: l 1000 x b 700 mm of l 1200 x b 800 mm

