

Festo Magnetventile G 3/8"

Baureihe VUVS LK30

Werkstoffe: Körper: Aluminium, Dichtungen: NBR
 Temperaturbereich: -5°C bis max. +50°C
 Betriebsdruck: 1,5 - 8 bar
 Medien: geölte und ungeölte Druckluft
 Schaltzeit: <21 ms
 Steuerspannungen: 24V=
 Spannungstoleranz: ±10%
 Leistungsaufnahme: 3,3 W
 Schutzart (VDE 0470/EN 60529): IP 65, Steckergröße 1

Typ	Funktion	Gewinde	Durchfluss	passender Normstecker
VUVS-LK30-M32C-38-B	3/2-Wege (NC)	G 3/8"	1600 l/min.	1 Stk. ST 01
VUVS-LK30-M52-38-B	5/2-Wege (Federrückstellung*)	G 3/8"	1600 l/min.	1 Stk. ST 01
VUVS-LK30-B52-38-B	5/2-Wege (Impulsventil)	G 3/8"	1600 l/min.	2 Stk. ST 01

* Luffeder

NEU
 Ventilbreite: 31 mm
 Weitere Maße finden Sie in den Artikeldetails in unserem **eShop!**



Zubehör gleich mitbestellen!
 1 oder 2 Stk. Normstecker finden Sie in der nebenstehenden Tabelle

Festo Mehrfachanschlussplatten

für Baureihe VUVS LK20, LK25 & LK30

Werkstoffe: Aluminium
 Lieferumfang: Grundplatte inklusive Schrauben und Dichtungen
 Hinweis: Verwenden Sie Blindplatten, um nicht benötigte Anschlussplätze zu verschließen. Wir empfehlen eine P-Anschlussleiste, um 5/2-Wege und 3/2-Wege Ventile zu kombinieren oder um Drosselschalldämpfer zu verwenden.


Typ	Beschreibung	passende Blindplatte
für LK20-Ventile		
VABM-B10-20S-14-**-3	Mehrfachanschlussplatte für 3/2-Wege LK20-Ventile (Anschlussgewinde 4 x G 1/4")	VABB-B10-20-E-3
VABM-B10-20S-14-**-	Mehrfachanschlussplatte für 5/2-Wege LK20-Ventile (Anschlussgewinde 6 x G 1/4")	VABB-B10-20-E
VABM-B10-20-38-**-53	P-Anschlussleiste* für 3/2-Wege & 5/2-Wege LK20-Ventile (Anschlussgewinde 2 x G 3/8")	VABB-B10-20-A
für LK25-Ventile		
VABM-B10-25S-38-**-3	Mehrfachanschlussplatte für 3/2-Wege LK25-Ventile (Anschlussgewinde 4 x G 3/8")	VABB-B10-25-E-3
VABM-B10-25S-38-**-	Mehrfachanschlussplatte für 5/2-Wege LK25-Ventile (Anschlussgewinde 6 x G 3/8")	VABB-B10-25-E
VABM-B10-25-12-**-53	P-Anschlussleiste* für 3/2-Wege & 5/2-Wege LK25-Ventile (Anschlussgewinde 2 x G 1/2")	VABB-B10-25-A
für LK30-Ventile		
VABM-B10-30S-12-**-3	Mehrfachanschlussplatte für 3/2-Wege LK30-Ventile (Anschlussgewinde 4 x G 1/2")	VABB-B10-30-E-3
VABM-B10-30S-12-**-	Mehrfachanschlussplatte für 5/2-Wege LK30-Ventile (Anschlussgewinde 6 x G 1/2")	VABB-B10-30-E
VABM-B10-30-34-**-53	P-Anschlussleiste* für 3/2-Wege & 5/2-Wege LK30-Ventile (Anschlussgewinde 2 x G 3/4")	VABB-B10-30-A

* einschließlich 2 Stk. Befestigungswinkel

Bestellbeispiel: VABM-B10-20S-14-**-3



Anzahl der gewünschten Stationen:	
2 Stationen	-2
3 Stationen	-3
4 Stationen	-4
5 Stationen	-5
6 Stationen	-6
7 Stationen	-7
8 Stationen	-8
9 Stationen	-9
10 Stationen	-10



P-Anschlussleiste für 3/2-Wege & 5/2-Wege Ventile