

UK 2-fach Steckdosenadapter

Zwei britische BS1363A-Steckdosen, BS1363A-Stecker, schnurlose Verbindung, 13 A Überlastschutz, ultrakompaktes Format, weiß

Part No.: [166881](#)

EAN-13: 0766623166881 | UPC: 766623166881

Merkmale:

- Verdoppelt eine Steckdose für gängige Elektroanwendungen, ideal für Haushalts- und Bürogebrauch
- Ultrakompaktes, schnurloses Design, ideal für enge Platzverhältnisse
- Integrierter Überlastschutz mit Unterbrechung der Stromversorgung bei Stromstärke über 13 A
- Robustes Kunststoffgehäuse
- Nur für den Innenbereich geeignet
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate:

- CE
- RoHS

Elektrische Details

- AC Eingang: 220,0 - 250,0 V; 50 - 60 Hz
- Steckdosentyp: Britischer BS1363A
- Überlastschutz: Unterbrechung der Stromversorgung bei Stromstärke über 13,0 A

Physische Details

- Abmessungen (L x B x H): 60 x 50 x 80 mm
- Gewicht: 80 g
- Gehäuse: Kunststoff

Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur: 0 - 35°C
- Lagertemperatur: -10 - 50°C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend): 10 - 80%

Lieferumfang

- UK 2-fach Steckdosenadapter



