

# ROHBAUSPACHTEL INNEN



Macht unverputztes Mauerwerk glatt und eben für das anschließende Streichen, Tapezieren und Fliesenkleben.

## Produktleistung

- | Kunststoffvergüteter Glätt- und Flächenspachtel für unverputztes Mauerwerk.
- | Leicht zu glätten wie ein Gipspachtel, aber widerstandsfähiger.
- | Bereits in dünner Schicht von 2 mm für das Streichen, Tapezieren und Fliesenkleben geeignet.
- | Lässt sich in einer Schicht bis 20 mm in einem Arbeitsgang aufziehen und bis auf 0,5 mm ausziehen, für Löcher und Leitungsschlitze bis 50 mm.
- | Erhärtet schnell. Nach 24 Stunden kann gestrichen, tapeziert oder verputzt werden, z. B. mit WEISSES HAUS.

## Anwendungen

1. Als Glätt- und Flächenspachtel auf unverputztem Mauerwerk.
2. Zum Schließen von Löchern, Leitungsschlitzen und Rohrdurchbrüchen.

Innen.



Glättet sich wie ein Gipspachtel, ist aber widerstandsfähiger.

## Untergründe und Vorbereitung

<b>Geeignet</b>	Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Putz, Holzwolleleichtbauplatten.
<b>Beschaffenheit</b>	tragfähig, rissfrei, sauber, trocken, frei von trennenden Verunreinigungen, z. B. Schalöl.
<b>Vorbereitung</b>	lose Teile und Staub, Tapeten, Tapetenkleister, Farben entfernen. Alle Untergründe (außer Beton) mit BESTE BASIS grundieren.

## Verarbeitung



1

**Grundieren:**  
BESTE BASIS vollflächig mit Quast auftragen und trocknen lassen, ca. 3-4 Stunden.



2

**ROHBAUSPACHTEL INNEN**  
mit Stahlglätter aufziehen.



3

Fläche nach 20-50 Minuten mit Schwammbrett und wenig Wasser mit kreisenden Bewegungen nacharbeiten.



4

Zur Erzielung einer glatten Oberfläche nochmals mit Stahlglätter abziehen (entfällt bei nachfolgender Fliesenverlegung). Werkzeug mit Wasser reinigen.

**Anmischen:** Sackinhalt (20 kg) in 7-8 l sauberes Wasser einrühren. Nach ca. 3 Minuten nochmals durchrühren. Nur soviel Material anmischen wie innerhalb von 30 Minuten verarbeitet werden kann.

## Produktdaten

<b>Verbrauch</b>	1 kg/m <sup>2</sup> /mm Schichtstärke.
<b>Ergiebigkeit (20 kg)</b>	4 m <sup>2</sup> bei einer Schichtstärke von 5 mm.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	5-30 °C.
<b>Verarbeitungszeit (Topfzeit)</b>	ca. 30 Minuten.
<b>Schichtdicken</b>	flächig: 2-20 mm; kann bis auf 0,5 mm ausgezogen werden; für Löcher und Leitungsschlitze: bis 50 mm.
<b>Wartezeiten für Folgearbeiten</b>	24 Stunden (bis 5 mm Schichtstärke); 3 Tage (20 mm Schichtstärke).
<b>Biegezug-/Druckfestigkeit (28 Tage)</b>	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup> / ≥ 1,5 N/mm <sup>2</sup> .
<b>Inhaltsstoffe</b>	Normzement, Spezialgips, fraktionierte Quarzsande, Kunststoffzusätze, organische Additive.
<b>Ökologie</b>	sehr emissionsarm <sup>PLUS</sup> (EMICODE EC 1 <sup>PLUS</sup> R).
<b>Packungsgrößen</b>	20 kg, 4 kg.
<b>Lagerfähigkeit</b>	originalverpackt ca. 18 Monate. Trocken lagern.

Alle Zeitangaben bezogen auf 15-20 °C und rel. Feuchte 65 %.

## Bitte beachten

- | Mit Wasser belastete ROHBAUSPACHTEL-Flächen, z. B. in Duschen, vor dem Fliesenkleben mit DUSCHABDICHTUNG abdichten.
- | Für die dünnsschichtige Spachtelung im Trockenbereich, z. B. auf Gipsfaser-, Gipsbau- und Gipskartonplatten, empfiehlt sich LUGATO MALERSPACHTEL.
- | Hohe Temperaturen beschleunigen, niedrige verzögern das Erhärten.

### Arbeitssicherheit:



Gefahr

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe (z. B. nitrilgetränkte Baumwollhandschuhe)/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

GISCODE: ZP1. Enthält Portlandzement. Reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch. Staubbildung und Mörtel-spritzer vermeiden.

Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf anfordern oder im Internet unter [www.lugato.de](http://www.lugato.de) herunterladen.

### Entsorgung:

Restinhalte mit Wasser anmischen, erhärten lassen. Als Hausmüll oder Bauschutt (Abfallschlüssel 170107) entsorgen. Verpackung restentleert recyceln.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.



Responsible Care (RC) bedeutet für die chemische Industrie, verantwortlich zu handeln. Sie macht dies über eine weltweite Initiative deutlich. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände nationale RC-Programme durch. In der internationalen Initiative sind tausende von Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern aktiv. Ziel ist das freiwillige Engagement, mehr als vorgeschrieben zu tun: Nachhaltigkeit fördern, Produktverantwortung zeigen, mehr Sicherheit für Werke und Nachbarschaft schaffen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den Umweltschutz verbessern. LUGATO hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Verband der deutschen chemischen Industrie zur Einhaltung dieser Zielsetzung verpflichtet.

## Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.

## Seminare

LUGATO vermittelt in Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern das praktische Wissen, z. B. für die Verlegung von Fliesen. Informieren Sie sich unter [www.lugato.de](http://www.lugato.de) oder bei Ihrem Händler vor Ort über das aktuelle Angebot an Heimwerker-Seminaren.



## Einfach selbermachen

Fragen Sie im Handel nach der Broschüre „Einfach selbermachen“. Auf über 160 Seiten mit über 1.000 Abbildungen von „Fliesen kleben“ bis „Bauwerke abdichten“. Alle Anleitungen Bild-für-Bild ganz einfach vorgestellt.



LUGATO GmbH & Co. KG, 22885 Barsbüttel,  
Technischer Service Tel.: (040) 69 40 7 - 222, [technik@lugato.de](mailto:technik@lugato.de)  
[www.lugato.de](http://www.lugato.de)

Copyright by LUGATO. Stand 11/2015

**LUGATO**  
Fürs Leben gemacht