



Beschrijving:

Aluminium PROFI-Box 30 I, de ideale boxen voor veilige bewaring en transport

- bestand tegen corrosie, weersinvloeden en temperatuurschommelingen
- ondanks hun lichte gewicht zijn ze uiterst vormstabil dankzij verstevigende gleuven die rondom lopen (wand- en hoekversteviging)
- stabiele hendel-spansluitingen met boorgaten voor hangslot, loodsluiting en ter montage van cilindersloten
- met kunststof beklede veiligheidsklaphandgrepen voor gemakkelijk transport
- de rubberen afdichting rondom beschermt de inhoud tegen externe invloeden zoals bijvoorbeeld stof en spatwater
- Borgriemen aan het klapdeksel voorkomen het breken van de scharnieren
- uit 1,0 mm dik aluminium en deksel 1,5 mm/extreem stabiel
- afzonderlijk toebehoren: Wieljesset, Cilinderslotset
- met 1 handgreep/draagkracht 30 kg
- verdere groottes en varianten zijn op aanvraag verkrijgbaar (vanaf 50 stuks is op maat laten maken mogelijk)
- d=diepte=335 mm b=breedte=430 mm h=hoogte=273 mm
- Binnenafmetingen: 300x400x248 mm

Informatie:

Artikel

Artikelnummer	452050
GTIN	4007228452051
Douanetarief	76129080
Verpakkingseenheid (PU)	1

Kleur	zilver
Volume in L	30
Gewicht (kg)	3,01
D x B x H (mm)	335 x 430 x 273

Buitenverpakking

Inhoud in stukken	1
D x B x H (mm)	___ LAENGE_KARTON ___ x ___ BREITE_KARTON ___ x ___ HOEHE_KARTON ___

Brutogewicht VE kg	3,01
--------------------	-------------

Pallet

Aantal kartonnen	48
Aantal lagen	8
D x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 2,334

Kartonnen dozen per laag	6
Gewicht (kg)	164,48