



## Opis:

Zawory spustowe PROFI z zewnętrznym gwintem 3/4", do kontrolowanego spuszczenia cieczy z beczek i kanistrów, kolor: naturalny

- z uderoodpornego polietylenu do celów spożywczych z tulejką przyłączeniową do węża
- bardzo dobra odporność chemiczna na kwas, ługi i inne chemikalia
- z gwintem rurowym R 3/4"
- z czerwonym pokrętelem i przezroczystą uszczelką piankową PE
- szybkie wypływanie bez bulgotania dzięki zintegrowanej wentylacji
- z możliwością obrotu o 360° do dowolnej pozycji
- odporność na ciśnienie do maks. 0,4 bar
- odporność na temperaturę: od -20 °C do +70 °C
- Prędkość wypływu > 3,5 l/min
- Średnica zewnętrzna tulejki = 19 mm lub 3/4" (strefa wtykania)

## Informacje:

### Produkt

Numer produktu	<b>550000</b>
GTIN	<b>4007228549997</b>
Taryfa celna	<b>39174000</b>
Jednostka opakowania (JO)	<b>5</b>

Kolor	<b>naturalny</b>
Masa (kg)	<b>0,05</b>

### Opakowanie zewnętrzne

Zawartość w liczbie sztuk	<b>5</b>
D x S x W (mm)	<b>515 x 297 x 314</b>

Masa brutto OJ (kg)	<b>0,585</b>
---------------------	--------------

### Paleta

D x S x W (m)	<b>0,0 x 0,0 x 0,0</b>
---------------	------------------------

Masa (kg)	<b>0,0</b>
-----------	------------