



Leírás:

Üzemanyagkanna PROFI, 20L, természetes, HD-PE ENSZ jóváhagyással benzinhez, dízelhez és egyéb veszélyes árukhoz

- megfelel a legszigorúbb biztonsági követelményeknek, robusztus és ütésálló
- TÜV által bevizsgált termék, E10-es üzemanyagokhoz használható
- helytakarékos, egymásra rakható és beleillik a 435500 cikksz. kannatartóba
- kannatestbe beépített kifolyócsővel és elveszítethetetlen gyerekbiztos csavaros zárósapkával, fekete
- az üzemanyaggal töltött kannák azonosításához (a GHS előírás és az ADR szerint) ajánljuk veszélyességi címkézési címkéinket Art.-No. 306100
- nincsenek rozsdarészecskék és alacsonyabb a termikus diffúzió a fémkannákhoz képest
- kérésre kapható: logózva, címkézve, egyedi színben is rendelhető
- külön tartozékok és pótalkatrészek állnak rendelkezésre, pl. kimeneti csövek, veszélyességi címkék (306100)
- Engedélysz.: UN 3H1/Y/150/./D/BAM 12924-huen
- w = a töltőnyílás belső átmérője = 29 mm / a = menet belső átmérője = 38 mm
- mé=mélység=165 mm szé=szélesség=350 mm ma=magasság=495 mm
- Meghúzási nyomaték: 8 nm

Információk:

Cikk

Cikkszám	802032
GTIN	4007228801958
Vámtarifa	39233090
Csomagolási egység (PU)	3

szín	természetes
Térfogat L-ben	20
Súly (kg)	1,25
M x S x M (mm)	165 x 350 x 495

Külső csomagolás

Tartalom darabokban megadva	3
M x S x M (mm)	530 x 395 x 545

KE bruttó tömege, kg	4,35
----------------------	-------------

Paletta

Dobozok száma	16
Rétegek száma	4
M x S x M (m)	1,2 x 0,8 x 2,33

Kartonok száma rétegenként	4
Súly (kg)	89,6