

Artikelnummer: 129082

Kurzbeschreibung: Tischwagen 4822

Langbeschreibung: Tischwagen: Der Tischwagen ist im Baukastensystem gefertigt: geschweißte Stahlkonstruktion, Stahlrohrlügel und Stahlblechwannen sind verschraubt. Die öldichten Wannens haben einen 40 mm hohen Rand. Der Tischwagen ist mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus TPE-Bereifung sowie Naben und mit Rollenlager ausgestattet. Die Feststeller an den Lenkrollen sind gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen) geprüft. Zerlegte Anlieferung. Tragkraft obere Etage: 200 kg Gesamtragkraft: 400 kg Material: geschweißte Stahlkonstruktion Randhöhe Wannens: 40 mm Modell 4820 Außenmaße: 1021 x 500 x 870 mm Etagenhöhe: 207/829 mm Ladefläche: L 850 x B 500 mm Räder 160 mm Gewicht: 36 kg Modell 4822 Außenmaße: 1171 x 700 x 910 mm Etagenhöhe: 248/870 mm Ladefläche: L 1000 x B 700 mm Räder 200 mm Gewicht: 47 kg



EAN/GTIN: 4017976048222