

fetra Etagenwagen

Traglast 600 kg, mit 5 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800
mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit
schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in RAL5007
Brillantblau, Räder mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 118841



fetra
Transportgeräte



fetra Etagenwagen

Traglast 500 kg

Traglast 600 kg












Etagenwagen

- Traglast 600 kg
- mit 5 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
- Höhe 1500 mm
- Etage(n) aus Holz
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 200 mm
- Räder mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Radanordnung rechteckig
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Bereifung	TPE
Wagentyp	Etagenwagen	Durchmesser Rad	200 mm
Ladeflächenlänge	1200 mm	Radlager	Rillenkugellager
Ladeflächenbreite	800 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Höhe	1500 mm	elektrisch leitend	nein
Etagen Anzahl	5 Stück	Schiebebügel	1 Stück
Traglast	600 kg	klappbar	nein
Material Etage(n)	Holz	Radanordnung	rechteckig
Aufbauten	keine	Oberfläche	pulverbeschichtet
Material	Stahl	Farbe	brillantblau // RAL5007
Material Verarbeitung	verschweißt	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Euronorm	nein	Garantie	10 Jahre
Etagenausrichtung	gerade	Gewicht	102 kg
Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen		

Zubehör

119109		Fachboden für Etagenwagen, Länge x Breite 1200 x 800 mm, aus Sandwichplatten in Dekor Buche
119194		Rad, Durchmesser 200 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
147905		Rad, Traglast 400 kg, Bereifung Luft, Durchmesser 220 mm, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
158760		Rollensatz, Bereifung Elastik, spurlos, Rad Ø 200 mm, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
158816		Scannerhalter für Kommissionierwagen, aus Stahl, Höhe x Breite 150 x 120 mm
225609		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Flaschen mit 65 - 110 mm Durchmesser, Höhe x Breite x Tiefe 288 x 69 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225611		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 73 x 144 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225613		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 87 x 160 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225614		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 280 x 76 x 132 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225615		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 284 x 96 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225621		Papierrollenhalter für Transportwagen, Breite x Tiefe 800 x 240 mm, mit Abrisskante, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau

309745



Rad, Mit Polyamid-Bereifung, Durchmesser 200 mm, Nabe mit Rollenlager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar