


Blume Förderanlagen Rollenbahn



Tragrolle aus Kunststoff,
Rollendurchmesser 20 mm, Bahn
Länge x Breite 1 m x 300 mm,
Achsabstand 50 mm

Artikelnummer: 309858



Blume Förderanlagen Kleinrollenbahn - Einzelelement

Gerade

Rollenbahn

- Tragrolle aus Kunststoff
- Rollendurchmesser 20 mm
- Bahn Länge x Breite 1 m x 300 mm
- Breite 340 mm
- Achsabstand 50 mm
- für Fördergut mit einer Länge von mindestens 150 mm
- U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
- aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung















Technische Details



Fördertechnik	Förderbahnen	Breite	340 mm
Bahntyp	Rollenbahn	Fördergutlänge min.	150 mm
Bahnkomponente	Bahnelement	Achsabstand	50 mm
Rollentyp	Tragrolle	Rahmenhöhe	70 mm
Material Rolle	Kunststoff	Rahmenbreite	20 mm
Durchmesser Rolle	20 mm	Material Rahmen	Stahl
Bahnlänge	1 m	Rahmenoberfläche	verzinkt
ausziehbar	nein	Rahmenform	U-Profil

Bahnbreite 300 mm




Gewicht 8,4 kg

Zubehör

126268		Endanschlag für Rollenbahn, für Bahnbreite 300 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
311135		Kurve 45 ° für Rollenbahn, Tragrolle aus Kunststoff, Rollendurchmesser 20 mm, Bahnbreite 300 mm, Achsabstand 50 mm
311179		Kurve 90 ° für Rollenbahn, Tragrolle aus Kunststoff, Rollendurchmesser 20 mm, Bahnbreite 300 mm, Achsabstand 50 mm
428595		Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 300 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
428653		Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 300 mm, Höhe 275 - 340 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
428697		Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 300 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
428744		Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 300 mm, Höhe 330 - 395 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
428824		Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 300 mm, Höhe 390 - 570 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
429011		Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 300 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
429055		Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 300 mm, Höhe 550 - 850 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
429099		Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 300 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
429168		Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 300 mm, Höhe 680 - 1100 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
429226		Seitliche Führung für Gerade für Rollenbahn, Nutzung einseitig, über Kopf, Länge 1 m
429237		Seitliche Führung für Gerade für Rollenbahn, Nutzung beidseitig, über Kopf, Länge 1 m

510287		Durchgang für Rollenbahn, Tragrolle aus Kunststoff, Rollendurchmesser 20 mm, Bahn Länge x Breite 1 m x 300 mm, Achsabstand 50 mm, mit Scharnieren und Handgriff
510321		Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 300 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau

Dazu passt auch ...

505362		Gurtwanständer, mit 1 Gurt(en), Pfosten Durchmesser 83 mm, Länge 3,7 m, Gurt in gelb/schwarz, Pfosten aus PVC in schwarz
520983		Mobiler Scherenhubtisch, Traglast 500 kg, Plattform Länge x Breite 855 x 500 mm, Einzelschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
523822		Bodenmarkiergerät-Set, Set bestehend aus: 1 Markiergerät, 1 Schlagschnur, 1 Zubehörteil, 1 Dose Markierpulver, 1 Parkplatzhilfsplan, Strichbreite 30 - 100 mm