

## Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld

Höhe x Breite x Tiefe 1320 x 1020 x 200 mm, 108 Kästen aus Polypropylen in rot, Nutzung einseitig, Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7012 Basaltgrau

Artikelnummer: 531076



## Lagerregal

### mit Sichtlagerkästen

Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld

- Schraubsystem
- Für den stationären Einsatz zum Verschrauben am Boden oder an der Wand
- Höhe x Breite x Tiefe 1320 x 1020 x 200 mm
- 108 Kästen aus Polypropylen in rot
- Bestückung 108 x H x B x T 75 x 102 x 160 mm
- Nutzung einseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7012 Basaltgrau
- Lieferumfang: inklusive Befestigungsmaterial

## Technische Details





Möbeltyp	Regal	Material Kasten	Polypropylen
Regaltyp	Regal mit Kästen	Nutzung	einseitig
Regalsystem	Schraubsystem	Aufstellung/Montage	Boden, Wand
Regalfeld	Grundfeld	Rückwand	
Material	Stahl	Oberfläche Ständer	pulverbeschichtet

Höhe	1320 mm	Farbe Ständer	basaltgrau // RAL7012
Breite	1020 mm	Farbe Kästen	rot
Tiefe	200 mm	Farbe Ausführung	basaltgrau // RAL7012
Regal Ausstattung	Sichtlagerkästen	Lieferumfang	inklusive Befestigungsmaterial
Kästen Anzahl	108 Stück	Gewicht	26,8 kg

## Zubehör

531021		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 75 x 105 x 164 / 150 mm, Aus Polypropylen in blau
531022		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 75 x 105 x 164 / 150 mm, Aus Polypropylen in rot
531023		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 75 x 105 x 164 / 150 mm, Aus Polypropylen in gelb
531024		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 75 x 105 x 164 / 150 mm, Aus Polypropylen in grün
531025		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 75 x 105 x 164 / 150 mm, Aus Polypropylen in grau

## Dazu passt auch ...

114305		Abfallbehälter, Für den Innen- und Außenbereich geeignet, Inhalt 120 l, Höhe x Durchmesser 980 x 500 mm, Boden, Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7021 Schwarzgrau
146607		Bürowagen, Traglast 200 kg, mit 2 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 850 x 500 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, Räder mit TPE-Bereifung
524171		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 4 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschließbar mit Zentralverschluss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
530880		Sortimentskoffer Typ A, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 340 x 240 mm, 15 Kästen, Koffer aus Stahl / Kästen aus Polystyrol, Koffer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, Kästen in farbig