



## PRODUKTDATENBLATT

### Produktansicht




### Produktinformationen

Artikelgruppe	Pressdichtung
Artikelnummer	<b>CRA21036V2A</b>
EAN / GTIN	4260182348840
Bezeichnung	Pressdichtung Typ ED, DN 400, für AD 315mm

### Produktbeschreibung

Für den Einbau in Kernbohrungen oder Futterrohre; zur Durchführung von unterschiedlichen Medien (Rohre, Kabel usw.); einfach dichtend, gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser; verschweißte Bolzen für optimale Stabilität und Korrosionsschutz; UV- und witterungsbeständiges Material.

### Technische Abbildung



### Bemaßung

A   Kernbohrung	400 mm
B   Medienrohr	315 mm
L   Dichtung	20 mm

### Spezifikation

Druckdichte	1 bar
Anzugsdrehmoment	15.0 Nm
Gewicht	4 kg
Material	EPDM, Rostfreier Edelstahl V2A

### Prüfung / Zulassung

MPA

### Beständigkeit

Wärmebeständig	120 °C
Kältebeständig	-40 °C
UV-beständig	✓
Erdreichgeeignet	✓
Unterputzgeeignet	✓

