

Artikelnummer: 125065

Kurzbeschreibung: Plattformwagen mit 2 Rohrbügeln, L 1000 x B 700 mm

Langbeschreibung: Plattformwagen, mit 2 Rohrbügeln, L 1000 x B 700 mm o. L 1200 x B 800 mm, bis 600 kg: Der Plattformwagen ist mit zwei Rohrbügeln ausgestattet, die stabile Rahmenkonstruktion hat eine Tragkraft von bis zu 600 kg und besteht aus geschweisstem Quadratrohr. In diese ist eine Holzwerkstoffplatte mit kunststoffvergüteter Oberfläche bündig eingefasst. Für den Transport verfügt der Plattformwagen über zwei Lenkrollen mit Feststellern. Die TPE-Räder sorgen für einen leichten Lauf auf allen Bodenbelägen. Der Wagen ist hochwertig pulverbeschichtet und in Blau (RAL 5010) ausgeführt. Die Bügelhöhe beträgt 600 mm, sieben Steckvarianten sind möglich. Wir bieten Ihnen den Wagen in 1000 mm Länge und 700 mm Breite oder 1200 mm Länge und 800 mm Breite an. Weitere Details: Mit 2 Rohrbügeln Stabile Rahmenkonstruktion aus geschweisstem Quadratrohr Die Holzwerkstoffplatte mit kunststoffvergüteter Oberfläche ist bündig eingefasst Die Wagen haben 2 Lenkrollen mit Feststellern und 2 Bockrollen (ø 200 x B 50 mm) mit TPE-Rädern, die für leichten Lauf auf allen Böden sorgen Hochwertige Pulverbeschichtung in Blau (RAL 5010) Tragkraft: 600 kg (für beide Größen) Bügelhöhe: 600 mm 7 Steckvarianten Maße: L 1000 x B 700 mm oder L 1200 x B 800 mm



EAN/GTIN: 4250448511583