

BS-ROLLEN roulette pivotante

BS ROLLEN

force 120 kg, avec bandage TPE,
diamètre 125 mm, moyeu avec
roulement à rouleaux, jante en
plastique, fixation avec panneau,
longueur x largeur 115 x 85 mm



Numéro d'article: 159275

BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

roulette pivotante

- force 120 kg
- avec bandage TPE
- ménage le sol
- diamètre 125 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé, chromaté
- fixation avec panneau, longueur x largeur 115 x 85 mm
- espacement des trous des vis 80x55/60 mm
- Palier de pivotement avec circuit de billes, deux rangées

Détails techniques

type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	palier de pivotement	circuit de billes, deux rangées
kit	non	frein	sans
modèle	roulette pivotante	pare-fils	non
charge	120 kg	hauteur totale	155 mm
pneumatique	TPE	propriété surface de	ménage le sol

		roulement
Ø de roue	125 mm	longueur de plaque 115 mm
matériau de jante	plastique	largeur de plaque 85 mm
roulement	roulement à rouleaux	distance trou de vis 80x55/60 mm
élément de fixation	panneau	surface de boîtier galvanisé, chromaté
conducteur d'électricité	non	Poids 0,9 kg
matériau de boîtier	acier	