


fetra **diable de manutention** GREY EDITION

force 300 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, pelle vissable et remplaçable, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite, roues avec bandage air sur jante plastique

Numéro d'article: 215398



fetra
Transportgeräte



fetra Diable de manutention GREY EDITION

Force 300 kg

diable de manutention

- convient pour pour charges rondes telles que rouleaux, bidons ou seaux
- force 300 kg
- pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm
- hauteur x largeur 1300 x 580 mm
- pelle vissable et remplaçable
- structure en tube d'acier (corps soudé)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite
- avec protection contre les blessures grâce aux poignées de sécurité en plastique haute résistance
- roues avec bandage air sur jante plastique
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux

- Produit livré démonté
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	diabre de manutention	patins pour escaliers	non
type de diabre de manutention	diabre de manutention	pneumatique	air
convient pour (produit/matériau)	charges rondes	roulement	roulement à rouleaux
charge	300 kg	Ø de roue	260 mm
largeur de pelle	320 mm	matériau de jante	plastique
profondeur de pelle	250 mm	poignée de sécurité	oui
fonction pelle	vissable/remplaçable	hauteur	1300 mm
matériau	tube d'acier	largeur	580 mm
matériau de finition	corps soudé	garantie	10 années
surface	finition peinture époxy	livraison	démonté
couleur	gris anthracite // RAL7016	Poids	15 kg
rabattable	non		