

C+P

desserte

ERGO

hauteur x largeur x profondeur 1000 x 500 x 500 mm, 2 niveaux avec tablette, 1 tiroir(s), verrouillable avec serrure à cylindre, corps avec revêtement thermolaqué en RAL7035 gris clair, face avant avec revêtement thermolaqué en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 230276

ERGO



C+P Armoire à poser ERGO

desserte

- hauteur x largeur x profondeur 1000 x 500 x 500 mm
- structure en acier, soudé
- porte à battants
- angle d'ouverture de la porte 110 °
- 2 niveaux avec tablette
- force par plateau 70 kg
- Réglable au pas de 30 mm
- 1 tiroir(s)
- équipement : 1 tiroir, 2 tablettes
- verrouillable avec serrure à cylindre
- mécanisme de fermeture 1 point
- corps avec revêtement thermolaqué en RAL7035 gris clair
- face avant avec revêtement thermolaqué en RAL7035 gris clair
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion

- 5 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	armoire	surface de face avant	revêtement thermolaqué
type d'armoire	desserte	système de fermeture	serrure à cylindre
type de porte	porte à battants	matériau	acier
hauteur	1000 mm	matériau de finition	soudé
largeur	500 mm	tablette réglable au pas	30 mm
profondeur	500 mm	surface de tablette	galvanisé
équipement armoire	tablettes, tiroirs	verrouillable	oui
nombre de tablettes/niveaux	2 pièce	fonction de fermeture	mécanisme de fermeture 1 point
type tablette/niveau	tablette	cloison de séparation médiane	non
charge tablette	70 kg	angle d'ouverture de porte	110 °
nombre de tiroirs	1 pièce	roulant	non
couleur du corps	gris clair // RAL7035	garantie	5 années
couleur de la face avant	gris clair // RAL7035	Poids	30,3615543782 kg
surface de corps	revêtement thermolaqué		

Accessoires

102498		tapis strié en caoutchouc, autoadhésif, en noir
230280		tablette pour desserte, pour armoire largeur x profondeur 500 x 500 mm, force 70 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
230283		Rebord antichute, pour desserte, 3 côtés, hauteur x largeur x profondeur 20 x 500 x 500 mm, pour larg. armoire 500 mm, en acier avec thermolaquage coloris RAL7035 gris clair
230285		Pupitre superposable, pour desserte, largeur x profondeur 500 x 500 mm, verrouillable, en acier avec thermolaquage coloris RAL7035 gris clair
230286		4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins, pour desserte, avec frein de roue

Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
974176		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 230 / 200 mm, en polypropylène en rouge