

Cascoo roulette fixe

force 200 kg, avec bandage TPE,
diamètre 160 mm, moyeu avec
palier lisse, longueur moyeu 59 mm,
jante en polypropylène, fixation
avec panneau

Numéro d'article: 243541



roulette fixe

- force 200 kg
- avec bandage TPE
- diamètre 160 mm
- moyeu avec palier lisse
- longueur moyeu 59 mm
- jante en polypropylène
- boîtier en acier inoxydable
- fixation avec panneau
- espacement des trous des vis 105x76/84 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	roulement	palier lisse
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	élément de fixation	panneau
modèle	roulette fixe	matériau de boîtier	acier inoxydable
charge	200 kg	frein	sans
pneumatique	TPE	longueur de moyeu	59 mm
Ø de roue	160 mm	distance trou de vis	105x76/84 mm

matériau de jante polypropylène

Poids 1,057 kg