

## Scangrip spot chantier SITE LIGHT 80

864 ampoule DEL SMD, avec  
Poignée de transport, angle de  
rayonnement 120 °, avec Câble

Numéro d'article: 254513



spot chantier

- Convient pour chantiers et entrepôts
- hauteur x largeur x profondeur 241 x 415 x 160 mm
- 864 ampoule DEL SMD
- classe d'efficacité énergétique E
- avec Poignée de transport
- angle de rayonnement 120 °
- avec variateur à 4 niveaux
- avec Câble
- résistant à la température de -25 °C à +40 °C
- indice de protection IP65 : infiltration de poussière, de jets d'eau de toutes les directions
- 3 années de garantie



type d'outil	lampe industrielle	équipement lampe	Poignée de transport
type de lampe	spot chantier	fonction lampe	avec variateur à 4 niveaux
convient pour (secteurs)	chantiers et entrepôts	hauteur	241 mm
type d'ampoule	DEL SMD	largeur	415 mm
nombre d'ampoules	864 pièce	profondeur	160 mm
Classe d'efficacité énergétique	E	plage de température	-25 °C à +40 °C
flux lumineux	20000-80000	indice de protection IP	65 : infiltration de poussière, de jets d'eau de toutes les directions
avec variateur	oui	garantie	3 années
angle de rayonnement	120 °	Type d'appareil DEEE	lampes CAT 3
alimentation	Câble	Poids	7 kg
longueur de câble	10 m		