

Moravia miroir à quatre faces PANORAMA

hauteur x largeur 300 x 800 mm,
visibilité maximale 4 m, champ de
vision 360 °, miroir en verre acrylique,
sans cadre

Numéro d'article: 764479



MORAVIA
kompetent und fair



Moravia Miroir à deux faces PANORAMA

Miroir ultra grand angle pour une visibilité exceptionnelle


miroir à quatre faces

- convient pour le intérieur avec voies étroites et angles morts
- hauteur x largeur 300 x 800 mm
- visibilité maximale 4 m
- champ de vision 360 °
- miroir en verre acrylique, sans cadre
- à cheviller en coins

Détails techniques

sécurisation de la circulation	équipement de sécurité	diamètre	800 mm
équipement de sécurité	miroir	champ de vision	360 °
type de miroir	miroir à quatre faces	distance max.	4 m
lieu d'utilisation	intérieur avec voies étroites et angles morts	exécution miroir	sans cadre
matériau de miroir	verre acrylique	type de fixation	à cheviller
hauteur	300 mm	Poids	8,5 kg
largeur	800 mm		

Accessoires

764537		kit de montage de chaîne pour miroir routier
--------	---	--

Cela s'adapte aussi ...

221109		support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc
221140		papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 mm x 225 mm, qualité de papier cellulose, gaufré, en blanc
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221159		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antibuée/antirayures, transparent, avec filtre UV, équipement : monture et arceau nasal avec capitonnage doux
221242		sac poubelle, capacité 60 l, 28 µm d'épaisseur, longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir
221318		papier d'essuyage, 500 lingettes, longueur x largeur 400 x 380 mm, qualité de papier toile non tissée, en coton/polyester en gris
221330		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe
222682		pâte nettoyante mains, jerrycan avec capacité 4,5 l, sans silicone
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
436312		appareil de marquage au sol, kit comprenant : 1 appareil de marquage, 1 cordeau de traçage, 1 accessoire, 1 boîte de poudre de marquage, 1 plan d'orientation pour aires de stationnement, largeur de trait 30 - 100 mm
559731		panneau d'interdiction, interdit aux piétons, panneau d'information, en aluminium, surface Standard, diamètre 400 mm
559797		panneau d'interdiction, interdit aux véhicules de manutention, panneau d'information, en aluminium, surface Standard, diamètre 400 mm

885677



cône de balisage, hauteur 350 mm, en PVC recyclé coloris rouge/blanc, fluorescent de jour