

Führungseinheit FENG-80-200-KF

Teilenummer: 34524

FESTO

mit Kugelumlauführung, dient der Verdrehsicherung, bietet eine hohe Führungsgenauigkeit.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	80
Hub	200 mm
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelumlauführung
Konstruktiver Aufbau	Führung
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Max. Kraft F _y	2.300 N
Max. Kraft F _y statisch	3.120 N
Max. Kraft F _z	2.300 N
Max. Kraft F _z statisch	3.120 N
Max. Moment M _x	170 Nm
Max. Moment M _x statisch	231 Nm
Max. Moment M _y	191 Nm
Max. Moment M _y statisch	259 Nm
Max. Moment M _z	191 Nm
Max. Moment M _z statisch	259 Nm
Verschiebekraft	40 N
Produktgewicht	11.970 g
Befestigungsart	mit Innengewinde
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Führungselement	Vergütungsstahl
Werkstoff Gehäuse	Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Jochplatte	Vergütungsstahl