


Axialbausatz EAMM-A-D32-40A

Teilenummer: 543147

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	1,6 Nm
Produktgewicht	130 g
Schnittstellencode Aktuator	D32A D32B
Schnittstellencode Motor In	40A
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform