



2		3		4									
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Länge l ≈		d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>						
32	M 6	16	20	25	30	35	45	-	-	12	20	10	9
40	M 8	16	20	25	30	35	40	45	55	14	25	13	10
50	M 10	25	30	35	45	55	-	-	-	18	32	20	12
63	M 12	30	35	40	50	60	-	-	-	20	40	25	14

**Ausführung**

- Griff  
Thermoplast (Polyamid PA)  
- schlagfest  
- schwarz matt

**TE**

- GN 6335.4**  
Schraube  
Stahl  
verzinkt, blau passiviert

- GN 6335.5**  
Schraube  
Edelstahl 1.4305

• Kunststoff-Eigenschaften → Seite 2158

• Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166

• RoHS

**Hinweis**

Durch den vorstehenden Stahl- / Edelstahl-Bund haben die Kreuzgriffschrauben eine einwandfreie Auflage- bzw. Spannfläche.

siehe auch...

- Sterngriffschrauben 6335.4  
(ohne vorstehendem Bund, Schraube Stahl) → Seite 587
- Sterngriffschrauben 6335.5  
(ohne vorstehendem Bund, Schraube Edelstahl) → Seite 587

Bestellbeispiel (Schraube Stahl)

**GN 6335.4-TE-32-M6-25**

1	Werkstoff
2	d <sub>1</sub>
3	d <sub>2</sub>
4	Länge l

Bestellbeispiel (Schraube Edelstahl)

**GN 6335.5-TE-63-M12-60**

1	Werkstoff
2	d <sub>1</sub>
3	d <sub>2</sub>
4	Länge l