

Artikelnummer: 97273

Kurzbeschreibung: C+C-Wagen, mit Geländer, 1080 x 870 x 960 mm

Langbeschreibung: C+C-Wagen: Dieser C+C-Wagen ist aus einer festverschweißten Stahlrohrkonstruktion in verschiedenen Ausführungen gefertigt, die Ladeflächen bestehen aus hochfester Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor. Beim Ineinanderschieben hebt sich die Ladeplattform selbstständig an. Der Wagen ist mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Reifen. Lenkrollen mit Radfeststellern gem. EN 1757-3. Pfandschloss und Wandanschlusskette auf Anfrage lieferbar. Oberfläche: pulverbeschichtet, enzianblau (RAL 5010) Tragkraft: 400 kg Raddurchmesser: 200 mm Schiebegriffhöhe: 960 mm Ladefläche ohne Geländer (B/L/H): 695 x 990 x 300 mm Ladefläche mit Geländer (B/L/H): 635 x 960 x 300 mm Außenmaße (B/L/H): 870 x 1080 x 1010 mm Gewicht: 32 kg



EAN/GTIN: 4250448500679