

## ASSMANN USB 2.0 Anschlusskabel

AK-300110-030-S  
EAN 4016032282976



### USB 2.0 Anschlusskabel, Typ A - micro B St/St, 3.0m, USB 2.0 konform, sw

Zum Anschluss externer USB-Endgeräte (mit Micro B-Buchse, z. B. MP3-Player, Smartphone oder externes Festplattengehäuse) an den USB-Host (z. B. PC, Notebook oder USB-Hub). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed).

**Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen.**

- AWG: 28
- Kontaktoberfläche: vernickelt

- Farbe Kabel: schwarz
- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Haube: vergossen
- Schirmung: Doppelt geschirmt
- Ferrit Filter: kein
- Sortiment: USB Kabel
- Länge: 3 m
- Anschluss 1: USB A, Stecker
- Anschluss 2: Micro USB B, Stecker
- USB Standard: USB 2.0
- Adern Material: CU

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	150	13,00	40,00	38,00	23,00	34.960,00
Innen-VPE	10	0,87	35,00	20,00	5,50	3.850,00
Einzel-VPE	1	0,09	17,00	16,00	1,50	408,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Weitere Anwendungsbilder:



