

## Informazione prodotto

**03 07 160**

### Pinza universale

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900

- Con zone di presa per materiale piano e tondo, per un impiego versatile
- Con taglienti per filo metallico a bassa e ad alta resistenza
- Taglienti allungati per il taglio di cavi con diametri maggiori
- Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 60 HRC
- Acciaio speciale per utensili, forgiato, temperato ad olio a gradini



#### Generico

Art. No.	03 07 160
EAN	4003773015307
Esecuzione	cromata
Testa	cromata
Manici	isolati ad immersione, collaudati VDE
Peso	254 g
Dimensioni	160 x 67 x 32 mm
Norma	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

#### Caratteristiche tecniche

Valori di taglio filo di media durezza (diametro)	Ø 3,1 mm
Valori di taglio filo duro (diametro)	Ø 2,0 mm
Valore di taglio cavo Cu, a più fili	Ø 10,0 mm
Valore di taglio cavo Cu, a più fili	16,0 mm <sup>2</sup>
collaudato VDE	sì

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori