

## Productinformatie

# 71 22 200

### KNIPEX CoBolt®

Compacte boutensnijtang



MM   $\angle 20^\circ$

- Met slanke, tweekleurige meer-componenten grepen zonder kraag, om gemakkelijker te werken en te transporteren
- Geïntegreerde openingsveer en vergrendeling in de handgrepen zorgen voor comfortabel werken en veilig transport
- Met precisie-snijkmanten voor zachte en harde draad en voor pianodraad
- Knipt materialen zoals bouten, nagels, klinknagels enz. tot  $\varnothing 5,2$  mm
- Door moderne hefboomconstructie, erg grote snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning
- Snijkmanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkmanten ca. 62 HRC
- $20^\circ$  afgeschuinde kop met eenzijdige lus en laterale snede voor een praktisch effen snijden, met vrije ruimte om te grijpen
- Chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard




## Algemeen

Artikel-nr.	71 22 200
EAN	4003773066873
Tang	zwart geatramenteerd
Benen	met slanke meer-componentengrepen
gewicht	375 g
Afmetingen	200 x 62 x 24 mm
REACH conformiteit	bevat SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

## Technische specificaties

Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	$\varnothing 6$ mm
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	$\varnothing 5,2$ mm
Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	$\varnothing 4,0$ mm
Snijcapaciteiten pianodraad (diameter)	$\varnothing 3,6$ mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



$20^\circ$  gebogen kop met verbindingsplaat aan een zijde en zijsnede voor het kort afsnijden; ruimte om te grijpen

