

Productinformatie

97 72 180

Krimptang voor adereindhulzen



- Lichte en slanke constructie
- Ook als VDE-versie
- Eenvoudig krimpen door geoptimaliseerde overbrenging
- Voor het krimpen van adereindhulzen DIN 46228 deel 1 + 4 van 0,25 tot 16 mm²
- Krimping in gekenmerkte, half-ronde profielen voor een veilige verbinding van huls en ader
- 9 bijzonder diepe profielen met conische zijvlakken
- Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, oliegehard

Algemeen

Artikel-nr.	97 72 180
EAN	4003773060185
Kop	gepolijst
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	242 g
Afmetingen	180 x 51 x 22 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Toepassing	adereindhulzen
Capaciteit vierkante millimeter	0,25 — 16,0 mm ²
Aantal krimpprofielen	9
AWG	24 — 6

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

