

Artikelnummer:
28734

EAN-Nummer:
4000870287347

Name
LED Fil Plant R50 E14 4W 230V

Hersteller
Paulmann

Leuchtmitteldaten

Quecksilbergehalt <	0 mg
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom	0,2 s
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom	0,2 s
Zündzeit <	0,2 s
Leistungsfaktor	0,5
Nennlichtstrom	100 lm
Energieverbrauch	4 kWh_1000h
Bestückung	4 W
Schaltzyklen vorzeitiger Ausfall >=	50000
Ausstrahlwinkel	64 °
Lampenlichtstromerhalt 6.000h	85 %
Lichtstromwinkel	90 °
Sockel/Fassung	E14
Farbwiedergabeindex	> 30 Ra



LED

Kaufmännische Daten II

Verpackungseinheit SAP	1
Verpackungsmaße BxHxL	5.2 x 9.1 x 5.1 cm
Zolltarifnummer	85395200000
Ursprungsland	CN

Kaufmännische Daten

VPE pro Masterkarton	1
SB Artikel	SB-Verpackung

Technische Daten

Farbtemperatur Bereich	1.300 K
Lebensdauer	15.000 h
Gewicht netto	16 g
Spannung	230 V
Gewicht brutto	30 g
Stromstärke	36 mA
Energieverbrauch	4 kWh_1000h
Bestückung	4 W
Dimmbar	Nein
Bauform	Reflektor
Anzahl Brennstellen	nv

Abmessungen

Durchmesser	50 mm
Höhe	85 mm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	85 x x mm

Texte

Katalogname	R50
-------------	-----



Dieser Artikel ist nicht im Anwendungsbereich der EU-Verordnung 2019/2015.

This article is outside the scope of the EU Regulation 2019/2015.