

Rollcart duwbeugelwagen

draagvermogen 500 kg, laadvlak
lengte x breedte 1200 x 800 mm,
platform van hout, onderstel in
RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk-
en 2 bokwielen, zwenkwielen met
rem, wielen met TPE-banden

Artikelnummer: 157973



Rollcart Duwbeugelwagen

met dodemansrem

duwbeugelwagen

- draagvermogen 500 kg
- laadvlak lengte x breedte 1200 x 800 mm
- laadhoogte 300 mm
- hoogte x lengte x breedte 1000 x 1460 x 800 mm
- maten afgestemd op europallet
- constructie van staal
- platform van hout
- onderstel in RAL5010 gentiaanblauw
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wielen met TPE-banden

Technische details

transporttoestel	transportwagen	in-/uitklapbaar	nee
type wagen	platformwagen	borgrand	nee
type platformwagen	duwbeugelwagen	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
draagvermogen	500 kg	banden	TPE
laadhoogte	300 mm	wiellager	groefkogellager

lengte laadvlak	1200 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
breedte laadvlak	800 mm	wiel-Ø	200 mm
materiaal platform	hout	hoogte	1000 mm
constructies	geen	lengte	1460 mm
nestbaar	nee	breedte	800 mm
materiaal	staal	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
euronorm	ja	gewicht	39 kg
schuifbeugel	1 stuks		

Gerelateerde Producten

158397		stootwiel voor transportwagen, van kunststof, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158398		gaasmand voor transportwagen, met corrosiebeschermende zinklaag, hoogte x breedte x diepte 225 x 520 x 195 mm
158403		ESD-rollenset, voor transportwagen, banden TPE, draagvermogen 600 kg, wiel Ø 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158404		beschermlijst voor platformwagen, van kunststof
158412		wielenset, voor transportwagen, banden polyamide, wiel Ø 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158417		voetbescherming voor zwenk- en bokwiel, voor wieldiameter 200 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158420		schrijfbord, van hout, staand formaat voor DIN A4
158421		schrijfbord, van hout, liggend formaat voor DIN A4
158422		wielenset, voor transportwagen, banden massief rubber, draagvermogen 1200 kg, wiel Ø x breedte 200 x 50 mm, naaf met kogellager, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158425		laadvlak voor transportwagen, van zinken plaat, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar