

## BS-ROLLEN

### hefroller

draagvermogen 750 kg, banden nylon in zwart, diameter x breedte 75 x 32 mm, naaf met glijlager, nivelleerwielrem, bevestiging met plaat, lengte x breedte 95 x 95 mm

Artikelnummer: 222410



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Hefroller

### combinatie uit mobiliteit en stabiliteit





hefroller

- draagvermogen 750 kg
- banden nylon in zwart
- diameter x breedte 75 x 32 mm
- naaf met glijlager
- nivelleerwielrem
- behuizing van gegoten aluminium in grijs
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 95 x 95 mm
- schroefgatafstand 70 x 70 mm

## Technische details

transporttechniek	rollen	kleur behuizing	grijs
roltype	hefroller	rem	nivelleerwielrem
draagvermogen	750 kg	totale hoogte	120 mm
banden	nylon	hoogteverstelling	12 mm
geschikt voor vloertype	glad/oneffen, ruw/oneffen	wielbreedte	32 mm
elektrisch geleidend	nee	lengte plaat	95 mm
wiel-ø	75 mm	breedte plaat	95 mm
wiellager	glijlager	afstand schroefgat	70 x 70 mm
bevestigingselement	plaat	kleur banden	zwart
materiaal behuizing	gegoten aluminium	gewicht	1,57 kg

## Dit past ook bij ...

221283		werkhandschoen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
224764		Bezemset, set bestaande uit: 5 x paardenhaarbezem, 5 x steel en 1 x stoffer en blik, Werkbreedte 500 mm, hout-steel, voor fijn stof
400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken