

hofs

ESD-stelling - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 2000 x 1010 x 535 mm, vaklast 140 kg, 5 niveaus met Stalen bodem, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met slijtvaste kunststof coating in vergelijkbaar met RAL7035 lichtgrijs, niveaus met slijtvaste kunststof coating in vergelijkbaar met RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 228261



hofs ESD-plank

Aanbouwveld

ESD-stelling - aanbouwveld



- Geschikt voor EPA-veiligheidszones
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1010 x 535 mm
- vaklast 140 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 500 mm
- 5 niveaus met Stalen bodem
- Per 25 mm verstelbaar

- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- Hoge stabiliteit door diagonaalschoren
- constructie van staal
- staanders met slijtvaste kunststof coating in vergelijkbaar met RAL7035 lichtgrijs
- niveaus met slijtvaste kunststof coating in vergelijkbaar met RAL7035 lichtgrijs
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- geleidingsweerstand conform DIN EN 61340-5-1:2005, testprocedure conform DIN EN 61340-2-3:20000
- 5 jaar garantie
- voor uw veiligheid volgens DGUV-regel 108-007 moeten stellingen met een hoogte/diepteverhouding van meer dan 5:1 geborgd worden om kantelen te voorkomen

Technische details

| | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| meubeltype | stelling | in hoogte verstelbaar legbord | 25 mm |
| stellingtype | ESD-stelling | gebruik | eenzijdig |
| stellingsysteem | kliksysteem | legbord-/niveautype | Stalen bodem |
| stellingveld | aanbouwveld | oppervlak legbord | kunststof coating |
| geschikt voor (branches) | EPA-veiligheidszones | oppervlak standaard | kunststof coating |
| elektrisch geleidend | ja | stabiliteit/versteviging/schoren | diagonaalschoren |
| materiaal | staal | kleur bodem | vergelijkbaar met RAL7035 lichtgrijs |
| hoogte | 2000 mm | kleur standaard | vergelijkbaar met RAL7035 lichtgrijs |
| breedte | 1010 mm | kleur uitvoering | lichtgrijs |
| diepte | 535 mm | levering | gedemonteerd |
| vaklast | 140 kg | certificering | GS // RAL-keurmerk |
| legborden / schappen aantal | 5 stuks | norm | geleidingsweerstand conform DIN EN 61340-5-1:2005, testprocedure conform DIN EN 61340-2-3:20000 |
| vakbreedte | 1000 mm | garantie | 5 jaar |
| vakdiepte | 500 mm | gewicht | 25,327 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|---|
| 228286 |  | legbord voor ESD-stelling, breedte x diepte 1000 x 500 mm, van staal met slijtvaste kunststof coating in vergelijkbaar met RAL7035 lichtgrijs |
| 228291 |  | muurverankering voor ESD-stelling, tot 45 mm verstelbaar, van staal met slijtvaste kunststof coating in vergelijkbaar met RAL7035 lichtgrijs |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 213052 |  | tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm |
| 217213 |  | EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken |
| 231461 |  | in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem |
| 991798 |  | bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit |