

hofs stelling voor gevaarlijke stoffen - aanbouwveld

geschikt voor aquatoxische en
bijtende stoffen, hoogte x breedte x
diepte 2000 x 1010 x 635 mm, 4
niveaus met opvangbord met PE-
opvangbak, gebruik tweezijdig -
flexibele opstelling vrijstaand in de
ruimte mogelijk, staander van staal
met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 228418



hofs
REGALSYSTEME



hofs Stelling voor gevaarlijke stoffen

Aanbouwveld

stelling voor gevaarlijke stoffen - aanbouwveld

- geschikt voor aquatoxische en bijtende stoffen
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1010 x 635 mm
- vaklast 200 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 600 mm
- 4 niveaus met opvangbord met PE-opvangbak
- per 25 mm verstelbaar
- niveaus met rand
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- staander van staal met corrosiebeschermende zinklaag





- Leveringstoestand gedemonteerd
- 5 jaar garantie

Technische details

meubeltype	stelling	legborden / schappen aantal	4 stuks
opslagtype gevaarlijke stoffen	stelling	legborden / niveaus uitrusting	rand
stellingtype	stelling voor gevaarlijke stoffen	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
stellingsysteem	kliksysteem	gebruik	tweezijdig
stellingveld	aanbouwveld	materiaal standaard	staal
geschikt voor gevaarlijke stof	aquatoxische en bijtende stoffen	materiaal vloer	staal
geschikt voor (product/materiaal	kleinemballage	oppervlak legbord	verzinkt
hoogte	2000 mm	oppervlak standaard	verzinkt
breedte	1010 mm	kleur uitvoering	verzinkt
diepte	635 mm	levering	gedemonteerd
vaklast	200 kg	certificering	GS // RAL-keurmerk
vakbreedte	1000 mm	garantie	5 jaar
vakdiepte	600 mm	gewicht	63,7 kg
legbord-/niveautype	opvanglegbord		

Gerelateerde Producten

228426		opvanglegbord met PE-opvangbak voor stelling voor gevaarlijke stoffen, breedte x diepte 1000 x 600 mm, uitgerust met rand en extra PE-opvangbak, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
228429		vloerverankering voor inhaakstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag