

Treston

ESD-Kanban-stelling - grondveld M900

hoogte x breedte x diepte 1860 x
933 x 805 mm, veldlast 700 kg,
staanders met epoxy-poedercoating
in RAL7035 lichtgrijs, niveaus met
epoxy-poedercoating in RAL7035
lichtgrijs

Artikelnummer: 230211



TRESTON

5 YEARS
WARRANTY

ESD-Kanban-stelling - grondveld



- geschikt voor max. 24 zichtbakken (186x400 mm)
- hoogte x breedte x diepte 1860 x 933 x 805 mm
- veldlast 700 kg
- 4 niveau(s) met schuin legbord, zonder afdeklegbord
- constructie van staal
- staanders met epoxy-poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus met epoxy-poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- 5 jaar garantie

Technische details

meubeltype	stelling	legborden / schappen aantal	4 stuks
stellingtype	Kanban-stelling	dekvloer	nee
geschikt voor	zichtbakken	elektrisch geleidend	ja

(product/materiaal			
stellingveld	grondveld	oppervlak legbord	epoxypoedercoating
materiaal	staal	oppervlak standaard	epoxypoedercoating
hoogte	1860 mm	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035
breedte	933 mm	kleur standaard	lichtgrijs // RAL7035
diepte	805 mm	kleur uitvoering	lichtgrijs // RAL7035
vaklast	220 kg	garantie	5 jaar
veldlast	700 kg	gewicht	69 kg
legbord-/niveautype	schuin legbord		

Dit past ook bij ...

216909		Antistatisch plat zakje, van polyethyleen in roze, dikte 100 µm, lengte x breedte binnen 400 x 300 mm
221146		beschermhandschoenen, van polyamide in wit met polyurethaan-coating, ademend en naadloos, afmeting 9