

Scangrip spot chantier SITE LIGHT 80

864 ampoule DEL SMD, avec
Poignée de transport, angle de
rayonnement 120 °, avec Câble

Numéro d'article: 254513



spot chantier

- Convient pour chantiers et entrepôts
- hauteur x largeur x profondeur 241 x 415 x 160 mm
- 864 ampoule DEL SMD
- classe d'efficacité énergétique E
- avec Poignée de transport
- angle de rayonnement 120 °
- avec variateur à 4 niveaux
- avec Câble
- résistant à la température de -25 °C à +40 °C
- indice de protection IP65 : infiltration de poussière, de jets d'eau de toutes les directions
- 3 années de garantie



type d'outil	lampe industrielle	longueur de câble	10 m
type de lampe	spot chantier	équipement lampe	Poignée de transport
convient pour (secteurs)	chantiers et entrepôts	fonction lampe	avec variateur à 4 niveaux
type d'ampoule	DEL SMD	hauteur	241 mm
nombre d'ampoules	864 pièce	largeur	415 mm
Classe d'efficacité énergétique	E	profondeur	160 mm
flux lumineux	20000-80000	plage de température	-25 °C à +40 °C
avec variateur	oui	indice de protection IP	65 : infiltration de poussière, de jets d'eau de toutes les directions
angle de rayonnement	120 °	garantie	3 années
alimentation	Câble	Poids	7 kg